



Robustheit und
leistung für starke
verschmutzung.



Entdecken Sie unsere Produktneuheiten!



Link zur Webseite

Korbtransportspülmaschinen

Universalspülmaschinen LP SERIE.....	317
Universalspülmaschinen LP-ECO SERIE	317
Zubehör.....	318

Wasseranschluss: Es wird empfohlen, die Maschinen mit heißem Trinkwasser mit 50 bis 60 °C Zulauftemperatur zu speisen.

Der Wasserfließdruck sollte wie folgt sein:
Maximal: 2 bar = 2 kg/cm²
Minimal: 4 bar = 4 kg/cm²

Wasserenthärter:
Allen Gläser- und Geschirrspülmaschinen sollte eine Wasserenthärtung vorgeschaltet werden, wenn das Wasser 6° dH übersteigt.

Die Betriebsprobleme, die sich aus einer fehlerhaften Installation ergeben, die nicht den angegebenen Voraussetzungen entspricht, werden nicht als Garantie berücksichtigt.

UNIVERSALSPÜLMASCHINEN



Allgemeine Eigenschaften

LP SERIE

- Die überdurchschnittliche Einschubhöhe erlaubt bequemes Einstellen von E-Norm-Behältern und -Körben. Bis zu 6 Bäckereikörbe oder bis zu 16 Ladenbleche (800 x 600 mm) und Tablett (600 x 400) finden mühelos Platz.
- Garantiert durch einen erhöhten Waschdruck das Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen.
- Waschsystem: Kreuzwascharme und spezielle IMPULS-Düsen verteilen das Wasser besser und erzeugen maximalen Waschdruck.
- Waschtemperatur 55 °C und Klarspültemperatur 80 °C.
- Waschzyklen: 2' - 4' - 6'.



- Kontinuierlicher Waschzyklus bis zu 12'.
- Dauerwaschprogramm: Durch eine verlängerte Waschzeit wird bei extrem stark verschmutztem Spülgut ein einwandfreies Spülergebnis erreicht.
- Filtersystem mit integrierter Vorwaschfunktion reduziert den Reinigerverbrauch um bis zu 30%.
- Der korrekte Einsatz des Tankabdeckensiebs wird permanent mittels eines Magnetschalters überwacht.
- Die farbodierte Statusmeldung mit Restlaufanzeige ermöglicht es, den Fortschritt des Programms jederzeit im Auge zu behalten.
- Dank der Ablaufpumpe, ist der Selbstreinigungszyklus automatisch.

- Spülpumpe, die ein perfektes Hygieneresultat und eine konstante Druckkontrolle während der Spülung garantiert.
- DD: Waschmittelpender und Aufheller enthalten.
- B: Entleerungspumpe enthalten.

LP-ECO SERIE

- Similar features, except:
- Keine eingebaute Ablaufpumpe einbauen.
- Without control of rinse pressure.
- Without detergent dispenser.
- Without rinse dispenser.
- Without self cleaning cycle.
- Fixed cycles duration: 2' - 4' - 8'.



MODELL	CODE	KORBE (mm)	NÜTZLICHE HÖHE (mm)	TANK KAPAZITÄT (L)	WASSER VERBRAUCH (L/CYCLE)	LEISTUNG (KW)	ABMESSUNGEN (mm)	€
SERIE LP								
LP-61 B DD	19076870	500x600	400	23	3	6,7	600x700x1.290	-
LP-62 B DD	19076872	560x630	650	37	3	7,5	720x780x1.730	-
LP-62 B DD HRS	19076873	560x630	650	37	3	7,5	720x780x1.960	-
 LP-63 B DD	19072567	560x630	850	37	3	7,5	720x780x1.930	-
LP-63 B DD HRS	19076875	560x630	850	37	3	7,5	720x780x2.160	-
LP-70 B DD	19075071	700x700	850	68	4	10,7	850x850x1.960	-
LP-70 B DD HRS	19076876	700x700	850	68	4	10,7	850x850x2.160	-
 LP-130 B DD	19074725	1.320x700	850	131	6	15,9	1.470x850x1.960	-
LP-130 B DD HRS	19076877	1.320x700	850	131	6	15,9	1.470x850x2.160	-
SERIE LP ECO								
LP-61 DD ECO	19003005	500x600	400	23	3	6,7	600x700x1.228	-
LP-62 DD ECO	19003006	560x630	650	37	3	7,5	719x782x1.727	-

Beiliegendes Zubehör: 1 Korb base.

Zubehör

MODELL	CODE	BESCHREIBUNG	€
CT-LP61B	19023165	Korb für LP-61 B	-
CT-LP62	19010251	Korb für LP-62 und LP-63 H	-
CT-LP70	19010252	Korb für LP-70	-
CT-LP130	19011085	Korb für LP-130	-
SMP	19010253	Spritzbeutel-Halterung	-
ARM8	19010254	Gestell für 8 Bleche	-
CU150	19010255	Zubehörbehälter (150x150 mm)	-